

instelblad

Datalogic Quickscan QD2130 1D/QD2430/QD2590 2D USB

Scan van boven naar beneden

Factory default



Interface USB keyboard



Enable Interleave 2/5



Set I2OF5 length 02 = 20



Expand UPCA to EAN13



Transmit GS1-128 labels in code128 format



Code39 min. length 4



Let op ! alleen voor een
Belgisch/Frans toetsenbord (azerty)

Scan dan deze code



Kies hier het volume van de scanner

hoog (standaard)



middel



laag

